



Aliva®-403.6 Manual Flüssigdosiergerät

■ Zusatzmittel-Beigabe für das Trocken- und Nassspritzen

Beim Aliva®-403.6 Flüssigdosiergerät kann die Dosierung stufenlos eingestellt werden. Die theoretische Fördermenge wird bei jedem Gerät ab Werk eingestellt und geprüft.

■ Zuverlässig und Robust

Beim Aliva®-403.6 sind alle Bauteile, welche mit Zusatzmittel in Kontakt kommen, aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt. Damit ist ein zuverlässiger und langlebiger Betrieb möglich. Sogar Trockenlauf hält die Pumpe stand.

■ Mit optionalem Zubehör

Die Aliva®-403.6 ist mit folgenden Optionen erhältlich: Mit Fahrgestell, für den einfachen Transport, mit Systemtrenner, für den Trinkwasserschutz und mit Überspannungsableiter, welcher Spannungsspitzen egalisiert.

Aliva®-403.6 Manual Flüssigdosiergerät

Kompakt, sicher und verlässlich: Das grosse Dosiergerät im Aliva Sortiment als Manual Variante überzeugt! Mit der Aliva®-403.6 wird die genaue Dosierung von flüssigem Zusatzmittel ganz einfach. Wasser- oder Luftleitung an die Armatur anschliessen, Sauglanze in den Zusatzmitteltank stellen, am Drehknopf die gewünschte Menge einstellen und die Pumpe starten. Hochwertige Werkstoffe gewährleisten die gewohnt lange und zuverlässige Aliva® Maschinenqualität.

VOORTEILE UND NUTZEN

- Genaue Dosierung (ab Werk eingestellt)
- Für Trocken- und Nassspritzen geeignet
- Wenig Rückprall
- Stufenlose Regulierung
- Kompaktes und robustes Design
- Trockenlaufsicher

SERIENAUSSTATTUNG

- Inox Armatur mit Manometer und Druckschalter
- Frequenzumformer mit Poti für manuelle Einstellung
- Saugschlauch mit Lanze

OPTIONAL

- Fahrgestell
- Systemtrenner für den Trinkwasserschutz
In vielen Ländern bereits Vorschrift
- Überspannungsableiter
Schützt die Elektronik vor Spannungsspitzen
- Weiteres Zubehör wie Zusatzmittel-/Luftschläuche
usw. s. Aliva® Converto Ersatzteilkatalog

Aliva®-403.6 Manual mit Fahrgestell



Technische Daten

Maschinen-Typ	Antrieb	Spannung	Strom in A / Sicherung			Leistung Motor	Schutzart	Förderleistung* in Liter/h	Gewicht in kg	Abmessungen mit Fahrgestell in mm	
			1x230V	3x230V	3x380V					Länge	Breite
DL18	Elektro Motor	200-500 V 50/60 Hz	2.9 ±10% gG 16	2.9 ±10% gG 16	1.7 ±10% gG 10	0,75 kW	IP55	30-700	100	690	510
										620	

* theoretisch bei 1m Förderschlauch.

Anschluss Luft-/Wasserschlauch	Förderung mit Druckluft	Förderung mit Wasser	Ausgangsdruck	Fördermedium Viskosität	Ansaugschlauch Lanze	Max. Förderdistanz in m horizontal*
Momentkupplung 3/4"	max. 7 bar	min. 4 bar max. 8.5 bar	max. 10 bar	max. 200 mPas	DN20 / 3m DN16 / 1m	60m

* Abhängig von diversen Einflussgrößen; Längere Förderdistanzen können möglich sein, bei über 60 m Förderdistanz empfehlen wir Inox-Stahlrohre zu verwenden.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist das aktuelle Betriebshandbuch der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG
Aliva Equipment
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Switzerland

Kontakt
Telefon +41 58 436 32 22
Fax +41 58 436 41 40
www.aliva-equipment.com
aliva.equipment@ch.sika.com

aliva

BUILDING TRUST

