



Aliva[®]-267 Spritzbetonmaschine VERBESSERTE LEISTUNG

■ Höchste Förderleistungen dank starkem Elektroantrieb

Mit dem langlebigen und leistungsstarken Elektromotor lässt sich die Rotor-drehgeschwindigkeit und somit die gewünschte Fördermenge mit 1 oder 2 Stufen einstellen. Die Aliva-267 Top Plus Variante fördert sogar stufenlos bis zu 21 m³/h.

■ Ideal für mechanisiertes Betonspritzen


Die Aliva-267 Rotormaschine ist für mechanisiertes Betonspritzen in Kombination mit dem teleskopierbaren Spritzarm Aliva-302.1 oder Betonspritzsystem Aliva-503.3 konzipiert und empfohlen.

■ Mit synchronisierbarem Flüssigdosiergerät erhältlich

Die Varianten Advanced Plus und Top Plus sind mit einem synchronisierten Flüssigdosiergerät Aliva-403.6 für Abbindebeschleuniger ausgestattet.

Aliva[®]-267

SPRITZBETONMASCHINE



Perlkieshinterfüllanlage auf einer Tunnelbohrmaschine

VORTEILE UND NUTZEN

- Theoretische Förderleistung bis zu 21 m³/h
- Robuste Abdeckung für optimalen Schutz aller beweglichen Teile
- Pneumatisch unterstützte Spannvorrichtung
- Rotoren aus Aluminium
- Ideal für grössere Spritzbetonanwendungen
- Vielseitig einsetzbar z.B. im Tunnelbau oder bei Baugruben- und Felssicherungen

SERIENAUSSTATTUNG

- Rotorkammerentlüftung
- Automatische Verschleissplattenschmierung
- Frequenzumformer (bei der Top Plus Variante)
- Rütteltrichter

OPTIONAL

- Mit Gummidichtungsplatten für Trockenspritzanwendungen
- Original Aliva Zubehör wie z.B. Converto Düsen und Aliva Original Förderschläuche

Technische Daten

Maschinen Typ	Antrieb	Rotorgrößen in Liter	Förderleistung in m ³ /h *		max. Korngrößen in mm **	Empfohlene Förderschlauchgrösse	Max. Förderdistanz in m *** horizontal/vertikal	Gewicht in kg	Abmessungen in mm (15.5 L mit Räder)	
			50 Hz	60 Hz					Länge	Höhe
STANDARD	Elektro (1-stufig)	15,5	9,0	10,8	20	DN 65 (DN 60)	Trocken: 300/100 Nass: 40/15	1'500	Länge	2'110
		26,5	16,0	19,2						
ADVANCED	Elektro (2-stufig)	15,5	Stufe 1: 6,0 Stufe 2: 9,0	Stufe 1: 7,2 Stufe 2: 10,8						
		26,5	Stufe 1: 10,0 Stufe 2: 16,0	Stufe 1: 12,0 Stufe 2: 19,2						
ADVANCED PLUS	Elektro (2-stufig)	15,5	Stufe 1: 6,0 Stufe 2: 9,0	Stufe 1: 7,2 Stufe 2: 10,8						
		26,5	Stufe 1: 10,0 Stufe 2: 16,0	Stufe 1: 12,0 Stufe 2: 19,2						
TOP PLUS	Elektro (stufenlos)	15,5	4,0-12,0							
		26,5	8,0-21,0							
								Breite	935	

* Bei theoretischem Füllgrad von 100%. ** Aliva Empfehlung für Korngrösse: Max. 8 mm. *** Abhängig von diversen Einflussgrössen; Längere Förderdistanzen möglich;

Bei über 80 m Förderdistanz empfehlen wir Stahlrohre zu verwenden.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist das aktuelle Betriebshandbuch der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG
Aliva Equipment
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Switzerland

Kontakt
Telefon +41 58 436 32 22
Fax +41 58 436 41 40
www.aliva-equipment.com
aliva.equipment@ch.sika.com



BUILDING TRUST

